


# Vákuová sacia dýza VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RO1

číslo dielca: 193623

FESTO

Inline, vysoký sací objem, šírka telesa 14 mm, tvar T s rýchlospojkou a otvoreným tlmičom hluku.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,45 mm
Sieťový modul	14 mm
Konštrukcia, tlmič hluku	otvorený
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	vysoký sací objem Inline
integrovaná funkcia	otvorený tlmič hluku
Konštrukčné vyhotovenie	Tvar T
Pracovný tlak pre max. sací účinok	6 bar
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou	12 l/min
Čas zavzdušnenia pri menovitom napájacom tlaku	1,57 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Hladina hluku pri nominálnom prevádzkovom tlaku	48 dB(A)
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	24 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	QS-6
Pneumatická prípojka 3	otvorený tlmič hluku
Prípojka vákua	QS-6
Materiál pripojovacieho závitú	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál prijímacej trysky	POM
Materiál telesa	POM-zosilnený
Materiál tlmiča hluku	PE
Materiál vysielacej trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál spojky	Mosadz poniklované