


Spojovacie vedenie NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

číslo dielca: 2376020

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	DIN 47100
Protokol	I-Port
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	1.120 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	9
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC s tesnením
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	5,2 A
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 26 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 78 mm
Priemer kábla	6,5 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Káblové usporiadanie	5x0,5
Nominálny prierez vodiča	0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 IP67 IP69K
Poznámka ku krytiu	zmontované
Špeciálne vlastnosti	ľahké čistenie
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA - zosilnený

charakteristický znak	Hodnota
Farba púzdra	šedý
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ
Materiál tesnení	EPDM
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátený bronz
Materiál izolácie	PVC