


Uzol zbernice CPX-FB13

číslo dielca: 195740

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Protokol | Profibus DP |
| Rozmery Š x D x V | (vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm |
| Hmotnosť výrobku | 115 g |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Materiál telesa | PA - zosilnený PC |
| LED ukazovateľ, špecifický od produktu | M: Modifý, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba |
| LED ukazovateľ, špecifický od zbernice | BF: Bus error |
| špecifická diagnostika prístroja | Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť |
| Ovládacie prvky | DIL- prepínače |
| rozhranie prevádzkovej zbernice | 2x M12x1, 5-pólová, B-kódovaná Zásuvka Sub-D, 9-pólová Zmontovateľná zástrčka Sub-D |
| maximálny objem adries vstupov | 64 Byte |
| maximálny objem adries výstupov | 64 Byte |
| parametrizácia | Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre |
| Prenosová rýchlosť | 96 ... 12000 kbit/s |
| Podpora konfigurácie | GSD - súbory |
| Prídavné funkcie | - Acyklický prístup k dátam cez "DPV1" Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia |
| Rozsah pracovného napätia DC | 18 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí | Typ. 200 mA |
| Druhy komunikácie | DPVO:periodická komunikácia DPV1: Acyklická komunikácia |