


Vidlicová koncovka SG-M10

číslo dielca: 2674

FESTO

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče), podľa DIN ISO 8140.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M10
podľa normy	ISO 8140
Vyhovuje predpisu	DIN 71752
Závitové pripojenie	vnútorný závit M10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	104 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované