

viacpolohový valec ADVUP-40- -A-P-A

číslo dielca: 197278


FESTO

konfigurovateľný. Na snímanie polohy, s vonkajším závitom na piestnej tyči.

Pri tomto výrobku môže byť namontované prírubové upevnenie FUA-... len na koniec krytu. Matica pre závitovú piestnicu je súčasťou dodávky.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie

údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 2.000 mm
priemer piesta	40 mm
možný zdvih poslednej polohy valca	1 ... 1.000 mm
Možný zdvih medzipolohy	1 ... 300 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
koniec piestnice	vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica profilová rúra
Maximálny počet medzipolôh	5
Max. počet všetkých zdvihov	2.000 mm
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C ťahaný
Pracovný tlak	1,1 ... 10 bar
činnosť	dvočinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Typ upevnenia	Voliteľný: s príslušenstvom s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ