


# tandemový valec

## ADVUT-100x4- -A-P-A-S6

číslo dielca: 197308

FESTO

pre bezdotykové snímanie, prevedenie odolné voči zváraníu  
 Pri tomto výrobku môže byť namontované prírubové upevnenie FUA-...  
 len na koniec krytu. Matica pre závitovú piestnicu je súčasťou dodávky.  
 Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie

### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 150 mm
priemer piesta	100 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica profilová rúra
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	0 ... 120 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	4.418 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	17.966 N
Typ upevnenia	Voliteľný: s príslušenstvom s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ