


# Čelná jednotka ERMH-11-E17-30

číslo dielca: 3385153

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	11
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický otočný modul
montážna poloha	ľubovoľný
Uhol otočenia	nekonečný
Prevodový pomer	30:1
Menovitý krútiaci moment	1,8 Nm
Presnosť opakovania	±0,01 °
Maximálna axiálna sila	300 N
Hmotnosť výrobku	1.298 g
Spínacia doba	100 %
Menovitý prúd motora	0,74 A
Typ motora	Servomotor
Max. výstupné otáčky	200 1/min
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Menovitý výkon motora	22,1 W
Špičkový prúd	1,5 A
Max. moment vychýlenia, statický	40 Nm
Špičkový krútiaci moment	4,5 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti záťaže	0,006 kgm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS