

Servomotor EMME-AS-100-M-HS-AS

číslo dielca: 2103499

Výbehový typ

bez prevodovky, bez brzdy.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Spôsob ochrany	IP21
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	3
Krútiaci moment v kľúde	7,5 Nm
Menovitý krútiaci moment	6,4 Nm
Špičkový krútiaci moment	30 Nm
Menovité otáčky	3.000 1/min
Max. počet otáčok	3.941 1/min
Menovitý výkon motora	2.000 W
ustálený prúd	4,6 A
Menovitý prúd motora	4,1 A
Špičkový prúd	18,4 A
Konštanta motora	1,561 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	101,4 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	3,2 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	12 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	6,41 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	7.550 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	136 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	680 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, single turn
Rozhranie enkódera otáčania	HIPERFACE®
Spôsob merania enkódera otáčania	Kapacitný
Enkóder polohy rotora, Sínus- /Kosínus preriody na otáčku	16
Enkóder polohy rotora, typické rozlíšenie	12 Bit
Enkóder polohy rotora, typická uhlová presnosť	20 arcmin
MTTFd, subkomponenty	340 rokov, enkóder
Energetická účinnosť	ENEFF (CN) / Class 2