


# Normalizovaný valec DSBG-160-40-P-N3

číslo dielca: 2536748

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 mm
priemer piesta	160 mm
závit na piestnej tyči	M36x2
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 15552
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč Svorník Teleso valca
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,06 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvočinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Nárazová energia v koncových polohách	3,3 J
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	11.310 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	12.064 N
Pohybovaná hmotnosť	4.680 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	4.292 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	97 g
Hmotnosť výrobku	12.583 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	11.751 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	208 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníkový odliatok, potiahnutý
Materiál tesnenia piestu	NBR
Materiál piestu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál stieracieho krúžku piestnej tyče	NBR
Materiál, tesnenie tlmenia	TPE-U(PU)
Materiál, piest tlmenia	POM
Materiál telesa valca	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ
Materiál ložiska	Zmes kovu a polyméru
Materiál, matica	Oceľ, pozinkovaná
Materiál svorníka	vysokolegovaná oceľ