


Minisuport EGSC-BS-KF-32-100-8P

číslo dielca: 4356032

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	100 mm
Velkosť	32
Zdvihová rezerva	0 mm
Reverzná vôľa	150 µm
Priemer vretena	8 mm
Stúpanie vretena	8 mm/U
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektrický mini suport S guličkovou skrutkou
Typ motora	Krokový motor Servomotor
referenčný pohyb	Pevný doraz - Blok pozitív Pevný doraz - Blok negatív Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	15 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	±0,015 mm
Spínacia doba	100 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	ISO trieda 9
Hladina akustického tlaku	40 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	3.795 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	2.135 N
Dynamická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	2.000 N
Max. sila F _y	991 N
Max. sila F _z	991 N
Maximálny moment M _x	3,4 Nm
Maximálny moment M _y	3,2 Nm
Maximálny moment M _z	3,2 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľi pohonu	75 N
Max. tlačná sila F _x	60 N
Referenčná hodnota záťaže, horizontálne	6 kg
Referenčná hodnota záťaže, vertikálne	6 kg
Statická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	3.700 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	3.880 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti J _H na meter zdvíhu	0,04477 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti J _L na kg užitočného zaťaženia	0,01621 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti J _O	0,00668 kgcm ²
Konštanta posuvu	8 mm/U

charakteristický znak	Hodnota
Statická nosnosť pevného ložiska	1.792 N
Referenčná hodnota, prevádzkový výkon	5.000 km
Interval údržby	Mazanie na celú životnosť
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	149 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Hmotnosť výrobku	632 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	331 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	30 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom s centrovacím puzdrom s príslušenstvom s valcovým kolíkom
Kód rozhrania, pohon	V25
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vedenia vozíka	ložisková oceľ
Materiál vodiacej lišty	ložisková oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál matice vretena	ložisková oceľ
Materiál vretena	ložisková oceľ