


Ventil so šikmým sedlom

VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C

číslo dielca: 3539368

FESTO

Pneumaticky ovládaný ventil so šikmým sedlom z červenej mosadze.
Vyhotovenie s prívodom pod sedlo, bezpečnostná poloha - zatvorený,
G-závit, bez látok LABS, menovitá šírka 1 1/2".



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Konštrukčné vyhotovenie | Sedlový ventil s piestovým pohonom |
| Typ ovládania | pneumatický |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Prípoj vedenia | Závitový nátrubok G1 1/2 podľa DIN ISO 228 |
| Menovitá hodnota | 35 mm |
| Funkcia ventilu | 2/2 zatvorený monostabilný |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Tlak média | 0 ... 0,6 MPa 0 ... 6 bar |
| Menovitý tlak procesného ventilu | 16 |
| Funkcia odsávania | neškrtilný |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Druh riadenia | s externým riadením |
| Pneumatická prípojka | vnútorný závit G1/8 |
| Pracovný tlak Mpa | 0,6 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 6 ... 10 bar 87 ... 145 psi |
| Médium | Para Hydraulický olej na báze minerálneho oleja Inertné plyny Minerálny olej Voda filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 200 µm neutrálne kvapaliny |
| Smer prietoku | Pod sedlo ventilu, pre plynné a kvapalné médiá |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Max. viskozita | 600 mm ² /s |
| Teplota média | -10 ... 80 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prietok Kv | 16,5 m ³ /h |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiál telesa armatúry | Červená mosadz |
| Číslo materiálu, telesa procesného ventilu | CC499K |
| Materiál tesnenia vretena | FPM |
| Materiál sedlového tesnenia | FPM |
| Hmotnosť výrobku | 2.300 g |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o tlakových zariadeniach |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | Predpis UK pre tlakové zariadenia |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| Materiál telesa pohonu | Mosadz |