

Vzduchová úsporná pištoľ

LSP-1/4-D

číslo dielca: 35528

FESTO

vyhotovenie vo forme tlakového odliatku



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	dávkovateľný proces fúkania
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	120 l/min
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Pneumatická prípojka	vnútorný závit G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina