


Hadicové hrdlo N-1/4-P-6

číslo dielca: 3606

FESTO

s tesniacim krúžkom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	12 Nm
Hmotnosť výrobku	6,3 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	pre vnútorný priemer hadice 6 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný