

kalíšková prísavka VAS-100-1/4-PUR

číslo dielca: 36141

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Menovitá hodnota | 4 mm |
| Priemer nasávania | 100 mm |
| Efektívny priemer sania | 85 mm |
| Konštrukčné vyhotovenie | Pripojenie vaku hore okružla, štandard |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Odrhovacia sila pri 70% vakuu | 397 N |
| Upevňovací závit | G1/4 |
| Upevnenie nasávania | G 1/4 |
| Prípojka vaku | G1/4 |
| Tvrdosť podľa Shore | 62 |
| Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap | Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom |
| Materiálová informácia pre prísavku | TPE-U(PU) |