



Mechový valec EB-165-65

číslo dielca: 36487

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	165
Požadovaný montážny priemer	180 mm
Zdvih	65 mm
Maximálna výška pri vysunutí	115 mm
Max. sklápací uhol	20 deg
Max. zapustenie	10 mm
Minimálna montážna výška	51 mm
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
sila na návrat (spätný pohyb)	200 N
Hmotnosť výrobku	1.200 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované