


# Spojovacie vedenie NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

číslo dielca: 3679778

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	c CSA us (OL)
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrutkou M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	3
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah pracovného napätia AC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	0,6 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Priemer kábla	5,9 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,3 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-25 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny
Materiál izolácie	PP