


Nadstavba koncových snímačov SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1

číslo dielca: 3998918

FESTO

Pre elektrické snímanie a kontrolu polohy pri procesných ventiloch ovládaných pneumatickými kŕvnými pohonmi, spôsob merania - elektromechanický.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	hranatý
podľa normy	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	AEx d IIB T5 Gb Ex d IIB T5 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US)
Ex-Teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Oddelenie vydávajúce certifikát	CSA 263311
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
princíp merania	Mechanicky/elektricky pre snímače koncových polôh
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	Typ kontaktu
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač, dvojpólový
Max. výstupný prúd AC	3 A
Max. výstupný prúd DC	6 A
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Elektrická prípojka	14-pin Závitová svorka
Prípojitelný menovitý prierez vodiča	0,25 ... 2,5 mm ²
Káblový konektor so závitom	1/2 NPT
Typ upevnenia	na prírubu podľa ISO 5211 s upevňovacím uholníkom
Prípoj regulátora polohy a snímača polohy zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 veľkosť AA 1
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Farba púzdra	strieborný
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok, lakovaný

charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál upevňovacieho uholníka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ukazovateľa	PC
Materiál pridržiavacieho krúžku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál kotúča	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ polohy	žltá / červená
Nastaviteľný rozsah, snímanie uhla	0 ... 90 deg
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP67 NEMA 4/4X
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Stupeň znečistenia	3