



Servomotor EMMT-AS-60-

číslo dielca: 4808568

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-15 ... 40 °C
Poznámka k teplote okolia	do 80°C so znížením -1,5%/°C
Max. inštalčná výška	4.000 m
Poznámka k max. montážnej výške	Od 1.000 m len so znížením -1,0% na 100 m
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Tepelná trieda podľa EN 60034-1	F
Max. teplota vinutia	155 °C
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	Digitálny prenos teploty motora cez EnDat 2.2
Typ motora podľa EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
montážna poloha	ľubovoľný
Spôsob ochrany	IP40 IP65
Poznámka ku krytiu	IP40 hriadeľ motora bez RWDR IP65 hriadeľ motora s RWDR IP67 pre teleso motora vrátane pripojovacej techniky
Sústrednosť, súososť, bočné hádzanie podľa DIN SPEC 42955	N
Kvalita vyváženia	G 2,5
Áretaný moment	< 1,0% zo špičkového krútiaceho momentu
Životnosť ložiska pri menovitých podmienkach	20.000 h
Tvar hriadela, zalícované pero	DIN 6885 A 5 x 5 x 22
Kód rozhrania, výstup motora	60P
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Hybridná zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M23x1
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	15
Stupeň znečistenia	2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov

charakteristický znak	Hodnota
Oddelenie vydávajúce certifikát	UL E342973
Menovité prevádzkové napätie DC	325 ... 680 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	5
Krútiaci moment v kľude	0,66 ... 1,66 Nm
Menovitý krútiaci moment	0,6 ... 1,4 Nm
Špičkový krútiaci moment	1,6 ... 5,6 Nm
Menovité otáčky	3.000 1/min
Max. počet otáčok	6.800 ... 12.500 1/min
Max. otáčky (mech.)	16.000 1/min
Menovitý výkon motora	190 ... 440 W
ustálený prúd	1,6 ... 3,8 A
Menovitý prúd motora	1,4 ... 3,2 A
Špičkový prúd	5,4 ... 18,3 A
Konštanta motora	0,41 ... 0,45 Nm/A
Konštanta pokojového krútiaceho momentu	0,49 ... 0,53 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	29,9 ... 32 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	2,68 ... 11,7 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	12 ... 38 mH
Vinutie, pozdĺžna permitivita, Ld (fáza)	5 ... 15,5 mH
Vinutie, priečna permitivita, Lq (fáza)	6 ... 19 mH
Elektrická časová konštanta	2,1 ... 3 ms
Termálna časová konštanta	40 ... 44 min
Termický odpor	1 ... 1,5 K/W
Meracia príruha	250 x 250 x 15 mm, oceľ
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,169 ... 0,49 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	1.180 ... 2.230 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	70 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	350 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, single turn Enkóder, absolútny, multi turn
Snímač polohy rotora, označenie výrobcu	ECl 1118 EQI 1131
Snímač polohy rotora, absolutne snímateľné otáčky	1 ... 4.096 g
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Snímač polohy rotora, prevádzkové napätie DC	5 V
Snímač polohy rotora, rozsah prevádzkového napätia DC	3,6 ... 14 V
Snímač polohy rotora, hodnoty polohy na otáčku	262.144 ... 524.288 V
Rozdelenie enkódera polohy rotora	18 ... 19 Bit
Snímač polohy rotora, systémová presnosť merania uhla	-120 ... 120 arcsec
Prídržný moment brzdy	2,5 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Spotreba prúdu, brzda	0,46 A
Príkion brzdy	11 W
Odpor cievky, brzda	52,4 Ohm
Induktivita cievky, brzda	700 mH
Čas odpojenia, brzda	≤ 35 ms
Čas zatvorenia, brzda	10 ms
Reakčné oneskorenie DC brzdy	≤ 2 ms
Max. otáčky naprázdno, brzda	10.000 1/min
Max. trecia práca, brzda	5.600 J
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,074 kgcm ²
Spínacie cykly, brzda	10 mil. pohybů naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	190 rokov, snímač polohy rotora