


# Kábel enkódera NEBM-M12G8-E- -N-R3G8

číslo dielca: 5212317  
Výbehový typ

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota                                |
|---|--|
| Označovanie vedenia                         | Bez držiaka štítkov                    |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                | Strana pripojeného zariadenia          |
| Elektrický prípoj 1, tvar                   | okružhly                               |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja            | zásuvka                                |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla           | Priamy                                 |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika  | M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl        | 8                                      |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily     | 8                                      |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                | Strana riadenia                        |
| Elektrický prípoj 2, tvar                   | hranatý                                |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja            | Zástrčka                               |
| Elektrický prípoj 2, výstup kábla           | Priamy                                 |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika  | RJ45                                   |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl        | 8                                      |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily     | 8                                      |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 0 ... 30 V                             |
| Menovité prevádzkové napätie DC             | 24 V                                   |
| Rozsah pracovného napätia AC                | 0 ... 30 V                             |
| Menovité prevádzkové napätie AC             | 24 V                                   |
| Dĺžka kábla                                 | 1 ... 25 m                             |
| Vlastnosť vedenia                           | Suitable for energy chains             |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla       | $\geq 48$ mm                           |
| Priemer kábla                               | 5,8 mm                                 |
| Káblové usporiadanie                        | 1x4x0,15+4x1x0,34<br>tienený           |
| Nominálny prierez vodiča                    | 0,15 mm <sup>2</sup>                   |
| Spôsob ochrany                              | IP65                                   |
| Poznámka ku krytiu                          | IP30 pre konektor Sub-D<br>zmontované  |
| Teplota okolia                              | -40 ... 80 °C                          |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 80 °C                           |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa EU-RoHS-RL                       |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa UK RoHS predpisov                |
| LABS - konformita                           | VDMA24364 - zóna III                   |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS                           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 0 - Bez zaťaženia koróziou             |
| Materiál izolácie kábla                     | TPE-U(PUR)                             |
| Farba káblového opláštenia                  | čierny                                 |