



bezdotykový spínač SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

číslo dielca: 525911

FESTO

elektrický, bezkontaktný, PNP, rozpínací, pre pohony s drážkou 8,
montáž do drážky zhora, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač
Max. výstupný prúd	100 mA
Dĺžka kábla	7,5 m
Elektrická prípojka	3-žilový kábel
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	áno
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	11 ms
Spínacia doba	0,5 ms
Max. spínací výkon DC	3 W
Zvyškový prúd	0,1 mA
Pokles napätia	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,6 Nm
Hmotnosť výrobku	90 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR