


Vákuová prísavka ESS-50-GT-M10

číslo dielca: 525977

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	8 mm
Min. polomer náradia R	40 mm
Menovitá hodnota	2,5 mm
Priemer nasávania	50 mm
objem prísavky	11,2 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhová, hlboká
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	97 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	30 N
Hmotnosť výrobku	18 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M10
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®