

Spojovacie vedenie NEBM-H7G2-K-10-Q14N-LE2

číslo dielca: 5219204

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec H7, kódovanie pre brzdu motora
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	5 A
Nárazová pevnosť	2 kV
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 27 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 81 mm
Priemer kábla	5,4 mm
Káblové usporiadanie	2x0,51
Nominálny prierez vodiča	0,51 mm ²
Menovitý prierez vodiča (AWG)	AWG20
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-10 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	čierny
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	biely
Materiál izolácie	PVC