


Analógový modul CPX-2AE-U-I

číslo dielca: 526168

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX, 2 vstupy.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a prípojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	48 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	Závislé od prípojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
Max. dĺžka vedenia	30 m tienený
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika
Diagnostika	Zlomený kábel na každý kanál Prekročenie hraničných hodnôt na každý kanál Skrat, vstupný signál Chyba parametrizácie
parametrizácia	Formát dát Nútené ovládanie na každý kanál Kontrola hraničných hodnôt/kanál Vyhladenie meranej hodnoty Rozsah signálu na kanál Správanie sa po skrate Kontrola zlomenie kábla/kanál
vnútorný čas cyklu	4 ms
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 50 mA
Počet vstupov	2
Formát dát	12 bitov + znamienko škálovateľné na 15 bit
Presnosť opakovania	0,15 % pri 25 °C
Základná hranica chyby pri 25 °C	±0,3 % pre napäťový vstup
Ohraničenie chyby obsluhy vzťahnuté na teplotu okolia	±0,5 % pre napäťový vstup
Typ snímača	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno, bez použitia interného napájania snímača
Ochrana (skrat)	interná elektronická poistka