



bezdotykový spínač SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE

číslo dielca: 526670

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, pre pohony s drážkou 10, montáž do drážky zhora, s káblom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Typ | pre okrúhlu drážku |
| Vyhovuje predpisu | DIN EN 60947-5-2 |
| Osvedčenie | c UL us - Listed (OL) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| princíp merania | magnetický jazýček |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Spínací výstup | kontaktný, bipolárny |
| Funkcia spínacieho prvku | spínač |
| Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty | +/- 0,1 mm |
| Spínacia doba | ≤ 0,5 ms |
| Doba vypnutia | ≤ 0,03 ms |
| Max. spínacia frekvencia | 800 Hz |
| Max. výstupný prúd | 500 mA |
| Max. spínací výkon AC | 10 VA |
| Max. spínací výkon DC | 10 W |
| Pokles napätia | 0 V |
| Odolnosť voči skratu | nie |
| Odolnosť voči preťaženiu | nie je k dispozícii |
| Rozsah pracovného napätia AC | 10 ... 30 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | 10 ... 30 V |
| Ochrana proti prepólovaniu | nie |
| Elektrická prípojka | kábel 3-žilový |
| Prípojka výstupného smeru | priečny |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | PUR |
| Typ upevnenia | mech. upnuté v T-drážke nasunuteľné do drážky zhora |
| Uťahovací krútiaci moment | 0,2 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 15,9 g |
| Materiálová informácia pre skriňu | PPS vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 60 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 |
| Izolačné napätie | 50 V |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Stupeň znečistenia | 3 |