


bezdotykový spínač SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

číslo dielca: 526676

FESTO

elektrický, bezkontaktný, dvojvodičové prevedenie, pre pohony s drážkou 10, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre okrúhlu drážku
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	bezkontaktný 2-drátový
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	< 0,5 ms
Doba vypnutia	> 0,5 ms
Max. výstupný prúd	50 mA
Max. spínací výkon DC	1,5 W
Pokles napätia	< 8 V
Zvyškový prúd	< 1 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 2-žilový
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Typ upevnenia	zarovnaný s profilom valca mechanicky upnuté v okrúhlej drážke nasunuteľné do drážky zhora
Uťahovací krútiaci moment	0,4 Nm
Hmotnosť výrobku	15,4 g
Materiálová informácia pre skriňu	PA vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67