

Prípojovacie vedenie KMP6-15P-12-2,5



FESTO

číslo dielca: 527543

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventilový terminál CPV-SC, so Sub-D konektorom, 15 pin, 2,5 m dlhý.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|------------------------------------|
| Vyhovuje predpisu | DIN 41652 |
| Označovanie vedenia | Bez držiaka štítkov |
| Počet pripojení | 50 |
| Hmotnosť výrobku | 293 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hranatý |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Priamy |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | Sub-D |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 15 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 15 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | 2x skrutka 4-40 UNC |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | kábel |
| Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika | otvorený koniec |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 15 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 15 |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 2,8 A |
| Nárazová pevnosť | 1 kV |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandardný |
| Testovacie podmienky kábla | Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Polomer ohybu, pevná montáž kábla | ≥ 86 mm |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla | ≥ 129 mm |
| Priemer kábla | 8,6 mm |
| Tolerancia priemeru kábla | ± 0,25 mm |
| Káblové usporiadanie | 15x0,34 |
| Nominálny prierez vodiča | 0,34 mm ² |
| Žilové konce | Tupo zastrihnuté |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -25 ... 70 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C |
| Teplota skladovania | -20 ... 75 °C |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Materiál izolácie kábla | PVC |

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------|---------------------------|
| Farba káblového opláštenia | šedý |
| Materiál telesa | PBT-zosilnený |
| Farba púzdra | šedý |
| Materiál poistenia skrutiek | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál kontaktov zástrčky | Pozlátená medená zliatina |