


Vákuová prísavka ESS-80-GT-M10

číslo dielca: 525983

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	7,5 mm
Min. polomer náradia R	100 mm
Menovitá hodnota	5,5 mm
Priemer nasávania	80 mm
objem prísavky	28,6 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	okružla, zvonový tvar
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhová, hlboká
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	245 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	245 N
Max. uťahovací krútiaci moment upevňovacieho závit	12 Nm
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	99 N
Hmotnosť výrobku	28 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M10
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®