


# Zásuvka spojky KD2-M5-I

číslo dielca: 531620

FESTO

samouzatvárací



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,7 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	135 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	0,85 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	12 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS