



# Vákuová sacia dýza VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A

číslo dielca: 532624

FESTO

s odfukovacím impulzom. Inline, vysoké vákuum, šírka telesa 14 mm. S rýchlospojku.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,45 mm
Sieťový modul	14,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	Inline vysoké vákuum
integrovaná funkcia	Ventil odfukovacieho impulzu, pneumatický
Konštrukčné vyhotovenie	priamy tvar
Pracovný tlak pre max. sací účinok	2 bar
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Pracovný tlak pre max. vákuum	4,3 bar
Max. vákuum	93 %
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou	7,2 l/min
Čas zavzdušnenia pri menovitom napájacom tlaku	4,1 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Odporúčanie na čistenie	mydlový lúh
Hladina hluku pri nominálnom prevádzkovom tlaku	66 dB(A)
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	38 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	QS-6
Prípojka vákua	QS-6
Materiál pripojovacieho závitu	Eloxovaná hliníková zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál prijímacej trysky	POM
Materiál telesa	PA - zosilnený POM-zosilnený
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál vysielacej trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál spojky	Mosadz poniklované