

Pripojovacie vedenie KMP6-25P-12-2,5



FESTO

číslo dielca: 530049

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventilový terminál CPA-SC, so Sub-D konektorom, 25 pin pre 12
cievok, 2,5 m dlhý.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	DIN 41652
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	329 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	15
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	15
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2,8 A
Nárazová pevnosť	1 kV
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 86 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 129 mm
Priemer kábla	8,6 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,25 mm
Káblové usporiadanie	15x0,34
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm ²
Žilové konce	Tupo zastrihnuté
Spôsob ochrany	IP40
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota skladovania	-25 ... 75 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	2

charakteristický znak	Hodnota
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Farba púzdra	šedý
Materiál poistenia skrutiiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina