



Kryt VMPA-KMS-H

číslo dielca: 533198

FESTO

pre multipólový prípoj na ventilových termináloch MPA-S.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	DIN 41652
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	71 g
Elektrická prípojka	Zástrčka / zásuvka
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	3x skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Krimpované kontakty
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie AC	3 V
Nárazová pevnosť	1 kV
Priemer kábla	6 ... 12 mm
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	šedý
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	CR NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina