

# Manipulačný modul HSP-12-AP

číslo dielca: 533599

FESTO

s kyvným pohonom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Y-zdvih	52 ... 68 mm
Z-zdvih	20 ... 30 mm
Z-zdvih, pracovný zdvih	15 mm
Tlmenie	CC: Tlmič nárazov na oboch stranách mäkká charakteristika
montážna poloha	vodiaca koľajnica vertikálny
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	kríž Kyvný modul nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	kríž
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Minimálny taktovací čas	0,6 s
Presnosť opakovania	±0,01 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. moment Mx dynamický	1,1 Nm
Max. moment Mx statický	5 Nm
Max. moment My dynamický	1,1 Nm
Max. moment My statický	5 Nm
Max. moment Mz dynamický	1,1 Nm
Max. moment Mz statický	5 Nm
Maximálna užitočná záťaž	0,5 kg
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
Hmotnosť výrobku	1.900 g
Upevnenie koncového prvku	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s kameňmi do drážky
Pneumatická prípojka	M5
Materiál základnej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál krížového vedenia	Zušľachtená oceľ
Materiál bočných dielov	Hliníková tvárna zliatina