

Nástrčná závitová T spojka QBT-10-32-UNF-1/4-U

číslo dielca: 533307

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 0,098 " |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Tvar T |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | 0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | 0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | 13,775 ... 145 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Max. ťahovací krútiaci moment | 1,106 ft-lbf |
| Hmotnosť výrobku | 0,508 oz |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran 1/2 |
| Pneumatická prípojka 1 | Vonkajší závit 10-32 UNF-2A |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 1/4" |
| Teplota okolia, Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Poniklovaná mosadz PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |