

# Špirálová plastová hadica PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

číslo dielca: 533467

FESTO

vysoko flexibilný, zosilnený vláknami, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota                                     |
|--|---|
| Pracovná dĺžka                         | 6 m   |
| Vonkajší priemer                       | 11,7 mm                                     |
| Blokovacia dĺžka                       | 1,312 m                                     |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 65 mm                                       |
| Vnútorný priemer                       | 7,9 mm                                      |
| Priemer vinutia                        | 51 mm                                       |
| Počet závitov vinutia                  | 53  |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 13 bar                            |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK     | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Teplota okolia                         | -40 ... 60 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                       | 560 g                                       |
| Pneumatická prípojka 1                 | vonkajší závit G3/8                         |
| Pneumatická prípojka 2                 | vonkajší závit G3/8                         |
| Farba                                  | modrý                                       |
| Tvrdosť podľa Shore                    | A 87 +/-3                                   |
| Materiál pripojovacieho závitu         | Mosadz<br>poniklované                       |
| Materiál ochrany zalomenia             | POM   |
| Materiál hadice                        | TPE-U(PU)                                   |