



paralelný uchopovač HGPL-25-40-A

číslo dielca: 535854
Výbehový typ

robustný, s dlhým zdvihom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih na uchopováciu čelusť	40 mm
Max. výmenná presnosť	< 0,2 mm
Max. uhlová vôľa chápadla ax, ay	< 0,2 deg
Max. vôľa chápadla Sz	< 0,05 mm
Rotačná symetria	<= 0,2 mm
Presnosť opakovania, chápadlo	< 0,03 mm
Počet uchopovacích prstov	2
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia chápadla	paralelný
Konštrukčné vyhotovenie	dvojitý piest Vedenie piestové šupátko Tvar T ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, otváranie	412 N
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, zatváranie	512 N
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	< 1 Hz
Minimálny otvárací čas pri 6 bar	225 ms
Min. zatvárací čas pri 6 bar	230 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, otváranie	206 N
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, zatváranie	256 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	18,88 kgcm ²
Max. sila na čelustiach chápadla Fz statická	1.500 N
Max. moment na čelustiach chápadla Mx statický	100 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla My statický	60 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla Mz statický	70 Nm
Mazací interval prvkov vedenia	5 Mio SP
Max. hmota na jednu externu čelusť	250 g
Hmotnosť výrobku	1.400 g
Typ upevnenia	Vnútorý závit a strediaci krúžok S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník jemne eloxované
Materiálová informácia pre čeluste chápadla	Oceľ tvrdený