


# Kompaktný valec ADN-40-80-A-P-A

číslo dielca: 536298

FESTO

podľa ISO 21287, so snímaním polohy, s vonkajším závitom na piestnej tyči.



## údajový list

| charakteristický znak                                  | Hodnota   |
|--|---|
| Zdvih  | 80 mm   |
| priemer piesta   | 40 mm   |
| závit na piestnej tyči                                 | M10x1,25  |
| Tlmenie  | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                                       |
| montážna poloha  | ľubovoľný   |
| Vyhovuje predpisu                                      | ISO 21287   |
| koniec piestnej tyče                                   | vonkajší závit  |
| Rozpoznanie polohy                                     | pre snímače koncových polôh   |
| Premenné   | jednostranná piestna tyč  |
| Pracovný tlak Mpa                                      | 0,06 ... 1 MPa  |
| Pracovný tlak  | 0,6 ... 10 bar  |
| činnosť  | dvojčinný   |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu              | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 2 - Mierne zaťaženie koróziou   |
| LABS - konformita                                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Trieda čistoty   | ISO trieda 6  |
| Teplota okolia   | -20 ... 80 °C   |
| Nárazová energia v koncových polohách                  | 0,7 J   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 686 N   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 754 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 80 g  |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu          | 9 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 346 g   |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu                    | 37 g  |
| Typ upevnenia  | s priebežným vŕtaním<br>s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka                                   | G1/8  |
| Materiálový údaj                                       | zhoda s RoHS  |
| Materiál skrutky                                       | Oceľ  |
| Materiál krytu   | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná  |
| Materiál tesnení                                       | TPE-U(PUR)  |
| Materiál piestnej tyče                                 | vysokolegovaná oceľ   |
| Materiál telesa valca                                  | Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná                                   |