


# paralelné chápadlo HGPT-25-A-G2

číslo dielca: 535866

FESTO

robustný, s poistením upínacej sily, G2 - zatváranie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih na uchopovaciu čelusť	6 mm
Max. výmenná presnosť	$\leq 0,2$ mm
Max. uhlová vôľa chápadla ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. vôľa chápadla Sz	$\leq 0,02$ mm
Rotačná symetria	$\leq 0,2$ mm
Presnosť opakovania, chápadlo	$\leq 0,04$ mm
Počet uchopovacích prstov	2
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia chápadla	paralelný
zaručenie uchopovacej sily	pri zatváraní, G2
Konštrukčné vyhotovenie	Šikmá plocha nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	5 ... 8 bar
Pracovný tlak, uzatvárací vzduch	0 ... 0,5 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	$\leq 3$ Hz
Minimálny otvárací čas pri 6 bar	50 ms
Min. zatvárací čas pri 6 bar	30 ms
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,272 kgcm <sup>2</sup>
Max. sila na čelustiach chápadla Fz statická	500 N
Max. moment na čelustiach chápadla Mx statický	30 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla My statický	25 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla Mz statický	15 Nm
Mazací interval prvkov vedenia	5 Mio SP
Hmotnosť výrobku	371 g
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Pneumatická prípojka,	M5
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre krytku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre skríňu	Hliník COMPCOTE-potiahnutý
Materiálová informácia pre čeluste chápadla	Oceľ tvrdý