


# Pripojovacia doska - sada MS12-AGF

číslo dielca: 537135

FESTO

rada MS, so závitom G



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Trieda čistoty vzduchu 5:7:- podľa DIN ISO 8573-1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.300 g
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR