



Minisuport SLTE-16-50-LS-G04

číslo dielca: 537459
Výbehový typ

FESTO

Elektromechanický priamočiary pohon s vretenom s klzným závitom.
Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 mm
Velkosť	16
Reverzná vôľa	< 100 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S klznou skrutkou
Typ motora	DC Servomotor
referenčný pohyb	Pevný doraz - Blok pozitív Pevný doraz - Blok negatív Referenčný snímač
Vreteno	Klzná skrutka
Min. posuvová rýchlosť	2 mm/s
Presnosť opakovania	±100,000 µm
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Hladina akustického tlaku	< 55 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Osvedčenie	RCM Mark
Maximálny moment Mx	4,6 Nm
Maximálny moment My	4,6 Nm
Maximálny moment Mz	2,8 Nm
Pohybovaná hmotnosť	296 g
Hmotnosť výrobku	1.185 g
Výstup kódovacieho zariadenia rozhrania, vlastnosti	1000 ppr
Typ upevnenia	Voliteľný: Vnútorý závit a strediaci krúžok s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiál vedenia	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál piestnej tyče	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál telesa motora	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný