


# Konštrukčná zostava adaptéra HAPG-SD2-25

číslo dielca: 537181

FESTO

Na kombináciu uchopovača s T-vedením HGPT-25 s kyvným pohonom  
DRQD-16/20-...-FW-...



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	48 g
Materiál adaptéra	Hliník
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina