

# Snímač koncové polohy SIEF-M18B-PS-S-L-WA



číslo dielca: 538301

Výbehový typ

so zástrčkou, zapustená montáž.

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	okružly
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
princíp merania	induktívny
Nominálna spínacia vzdialenosť	5 mm
zabezpečená spínacia vzdialenosť	4,05 mm
Redukčné faktory	Hliník = 1,0 Nerezová oceľ ST 18/8 = 1,0 Meď = 1,0 Mosadz = 1,0 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-30 ... 85 °C
Presnosť opakovania	0,1 mm
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Hysterézia	0,15 ... 0,75 mm
Maximálna spínacia frekvencia DC	2.500 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	≤ 1,8 V
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Činiteľ zvlhnenia	10 %
Prúd naprázdno	≤ 15 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	3-pólový Fixcon M12x1 Zástrčka
Velkosť	M18
Typ upevnenia	s kontramaticou
Uťahovací krútiaci moment	15 Nm
druh zástavby	v jednej rovine
Hmotnosť výrobku	48 g
Materiál telesa	Mosadz PBT potiahnuté s PTFE
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Spôsob ochrany	IP67
Odolnosť voči rušeniu na magnetické polia	Jednosmerné a striedavé magnetické pole
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou