


Montážna sada SMBR-8-8/100-S6

číslo dielca: 538937

FESTO

na pripavenie snímačov koncových polôh do drážky veľkosti 8 na kruhové valce veľkosti 8 až 100 mm, odolnosť voči vyšším teplotám do 150°C.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Typ	pre T-drážku
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ