


Obslužný modul HSW-10-AP-SD-W

číslo dielca: 540224

FESTO

Pick & Place na prekladanie dielov o 90° uhol s krytom a dodatočnou medzipolohou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	9 ... 15 mm
Velkosť	10
Max. lineárny zdvih pri uhle kyvu 90°	90/90 mm
Maximálny Z-zdvih, čakacia pozícia	10 mm
Z-zdvih	80 ... 100 mm
Tlmenie	CC: Tlmič nárazov na oboch stranách mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Lineárne vedenie a otočné uloženie Výkyvný pohon nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Minimálny taktovací čas	0,6 s
Opakovateľná presnosť, koncové polohy	+/-0,02 mm
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Maximálny moment Mx	0,6 Nm
Maximálny moment My	0,6 Nm
Maximálny moment Mz	0,6 Nm
Maximálna pracovná sila v smere Y	30 N
Teoretická sila pri 6 bar	30 N
Hmotnosť výrobku	1.450 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Pneumatická prípojka, čakacia pozícia	M3
Pneumatická prípojka	M3
Materiálová informácia, dorazy	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia, diel tlakovej pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre základovú dosku	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia, držiak	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre krížové vedenie	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia, kyvná páka	cementačná oceľ brunýrovaný
Materiálová informácia, kulisy	cementačná oceľ tvrdený
Materiálová informácia, lišta na snímače	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia, hrebeň	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia, nastavovacia skrutka	vysokolegovaná oceľ