


Pick&Place DHSP-HSP12

číslo dielca: 543047

FESTO

mechanizmus s kulisovým vedením, elektrický, alebo pneumatický pohon pre dva smery pohybu, kompaktné a vysokodynamické. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 0,7 kg
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	20 ... 70 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,01 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,01 mm
Pohon, os Y	HSP-12
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Zdvih, os - Y	52 ... 170 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,01 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,01 mm