


Sieťová pripojovacia zásuvka NECU-G78G5-C2

číslo dielca: 543107

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61984
Osvedčenie	c CSA us (OL)
Hmotnosť výrobku	50 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, 7/8", 5-pin
Označovanie zástrčiek	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	8 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Prípustný priemer kábla	6 ... 12 mm
Prierez prípojky	≤ 1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	Poniklovaná zinková liatina
Materiál tesnení	FPM NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina