


Modul medzipolohy DADM-DGC-25-A

číslo dielca: 541700

FESTO

pre lineárny pohon DGC a DGCI.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Max. doba kyvu	100 ms
Presnosť opakovania	0,02 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	430 g
Typ upevnenia	primontované na valci DGC
Pneumatická prípojka	QS-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutky dorazu	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál páky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál svorky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované
Jemné nastavenie	2 mm
činnosť	dvojčinný