

guľový kohút

VZBA-R112-63-32T-F0405-R

číslo dielca: 542018

FESTO

v nerezovom vyhotovení, 3-cestný guľový ventil s vnútorným závitom, s 90° a 180° T vŕtaním a rozhraním podľa ISO 5211 pre montáž na kyvné pohony DRD, DRE a DAPS.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	3-cestný guľový ventil T - vŕtanie
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp1 1/2
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F04 F05
Vnútorný priemer	32 mm
Menovitý priemer DN	40
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Ovládací moment	32 Nm
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Teplota média	-10 ... 140 °C
Prietok Kv, T-vŕtanie, uhlové	30 m ³ /h
Prietok Kv, T-vŕtanie, priame	62 m ³ /h
Tolerancia prietoku Kv	+/- 20 %
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiálová informácia pre tesnenia	PTFE
Materiálová informácia, guľôčka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4401
Materiálová informácia pre hriadeľ	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	3.800 g
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3