



Základný ventil VSVA-B-M52-A-A2-P1

číslo dielca: 546740

FESTO

Zástavbová šírka 18 mm.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Veľkosť ventilu	18 mm
Štandardný menovitý prietok	550 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	pneumatická pružina
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Menovitá hodnota	5 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 15407-1 VDMA 24563
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Prekrytie	Pozitívne prekrytie
Zobrazenie stavu signálu	LED
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 1 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 10 bar
Prietokový ventil	750 l/min
Prietok cez ventil na samostatnej pripojovacej doske	550 l/min
Prietok cez pneumaticky zreťazený ventil	550 l/min
Spínacia doba	100 %
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 ... 50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,9 ... 1,1 Nm
Hmotnosť výrobku	89 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12	Pripojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1

charakteristický znak	Hodnota
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 14	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	nezvedený podľa štandardu zvedený
Pneumatická prípojka 1	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 2	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 3	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 4	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 5	Prípojovacia doska veľkosť 18mm podľa ISO 15407-1
Riadiace rozhranie	podľa ISO 15218
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované