



Reflexný optický snímač SOEG-RT-M18-PA-S-2L

číslo dielca: 547913

FESTO

okružla konštrukcia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	okružly
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
meraná veľičina	Pozícia
princíp merania	Optoelektronický
metóda merania	Difúzny odrazový snímač
Typ svetla	červený
Dosah	40 ... 600 mm
Teplota okolia	-25 ... 55 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Antivalent
Hysterézia	≤ 60 mm
Max. spínacia frekvencia	1.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	2 V
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 36 V
Činiteľ zvlnenia	20 %
Prúd naprázdno	20 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	4-pólový M12x1 Zástrčka
Veľkosť	M18
Typ upevnenia	s kontramaticou
Uťahovací krútiaci moment	20 Nm
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	53 g
Materiál telesa	Mosadz chrómované
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Záložný prevádzkový displej	zelená LED
možnosti nastavenia	Potenciometer
Dolná hranica nastaviteľného rozsahu	40 mm
Nastaviteľný rozsah hornej hranice	600 mm
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 55 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III