



# Platňa regulátora VMPA2-B8-R1C2-C-06

číslo dielca: 549055

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	21 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Tlakový regulátor pre 1
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
voliteľný manometer	možná
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 6 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,65 Nm
Hmotnosť výrobku	180 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie
Prípojka manometra	s pridrživaciou svorkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa regulátora	PA